

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 2X0,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Dvodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

Ureznik potpuno brušen iz komada.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Nagib navoja: 0,25 mm

Ukupna duljina L: 36 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,75 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	1,75 mm
Ø navoja	2 mm
Nagib navoja	0,25 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Ukupna duljina L	36 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 2181
Dubina navoja	4 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M2×0,25
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima