

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Uvodni ureznik, bez prevlake, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130410 M3
GTIN	4045197066329
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	3 mm
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima