

Garant**Garnitura ručnih ureznika nitrirano, bez prevlake, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130450 M2,5
GTIN	4045197066602
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Površina nitrirana, zahvaljujući tome otpornija je na trošenje.

Preporuka:

Kod **TOOLOX-materijala** preporučujemo da Ø osnovne rupe bušite **0,05** do **0,3 mm** veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

Ø navoja	2,5 mm
Nagib navoja	0,45 mm
Ø osnovne rupe	2,05 mm

Standard	DIN 352
Ø drške D _s	2,8 mm
Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
TOOLOX 33	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima