

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M3,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130400 M3,5
GTIN	4045197066220
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od **uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,6 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,9 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	2,9 mm
Nagib navoja	0,6 mm
Ø navoja	3,5 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D <sub>s</sub>	4 mm
Ukupna duljina L	45 mm

4-kutna drška □	3 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	7 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima