

**Garant****Strojni ureznik HSS-E-PM, TiCN, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135760 M10
GTIN	4045197077592
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 15°.</B>

Primjenjiv s **emulzijom** (udio masti najmanje 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ø navoja	10 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	8 mm

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	20 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	15 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	13 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	5 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		