

Garant
VHM razvrtač HPC prolazna rupa, DLC, Nazivni Ø DC: 10,5 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164346 10,5
GTIN	4045197548634
Razred artikla	10N

Opis
Izvedba:

NC izvedba s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvat specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**.

Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtnje prolaznih rupa.

Broj oštrica Z: 6

Ø-područje: 10,21 - 10,7 mm

Duljina rezne oštrice L_s: 20 mm

Duljina izboja L₁: 70 mm

Ukupna duljina L: 120 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške D_s: 12 mm

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	10,5 mm
Posmak f u aluminijskom lijevu	1,4 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Duljina izboja L ₁	70 mm
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	120 mm

Duljina rezne oštrice L _s	20 mm
Ø-područje	10,21 - 10,7 mm
Broj oštrica Z	6
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Abrazivni alat s fiksnim oštricama