

Garant
Nareznica, UNC: 7/8-9

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	142520 7/8-9
GTIN	4045197084866
Razred artikla	11K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 9

Ø navoja: 22,23 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 22 mm

Tehnički opis

Visina	22 mm
Ø navoja	22,23 mm
Navoji po colu	9
Vanjski Ø	55 mm

Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		