

Garant
VHM razvrtač HPC prolazna rupa, DLC, Nazivni Ø DC: 4 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164346 4
GTIN	4045197548504
Razred artikla	10N

Opis
Izvedba:

NC izvedba s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvatač specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**.

Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtanje prolaznih rupa.

Broj oštrica Z: 4

Ø-područje: 3,7 - 4,2 mm

Duljina rezne oštrice L_s: 12 mm

Duljina izboja L₁: 34 mm

Ukupna duljina L: 75 mm

Broj oštrica Z: 4

Ø drške D_s: 6 mm

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Duljina izboja L ₁	34 mm
Nazivni Ø D _c	4 mm
Posmak f u aluminijskom lijevu	0,6 mm/okr
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	75 mm

Duljina rezne oštrice L _s	12 mm
Ø-područje	3,7 - 4,2 mm
Broj oštrica Z	4
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Abrazivni alat s fiksnim oštricama