

**Garant****Nareznica, UNC: 10-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142520 10-24
GTIN	4045197084774
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 4,83 mm

Vanjski Ø: 20 mm

Visina: 7 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	4,83 mm
Navoji po colu	24
Visina	7 mm
Vanjski Ø	20 mm

Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Narezница

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		