

**Garant**
**Nareznica, UNF: 7/8-14**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142620 7/8-14
GTIN	4045197084972
Razred artikla	11K

**Opis**
**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNF ASME -- B1.1.**

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 22,23 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	22,23 mm
Visina	16 mm
Navoji po colu	14
Vanjski Ø	55 mm

Veličina navoja	7/8-14 UNF
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		