

Garant**Nareznica, G: G1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142050 G1/4
GTIN	4045197084590
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obje strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Standard: EN 24231

Navoji po colu: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 10 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	19
Ø navoja	13,16 mm
Visina	10 mm

Vanjski Ø	38 mm
Veličina navoja	G1/4
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	A
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta proizvoda	Narezница

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		