

Garant**Nareznica, UNF: 1-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142620 1-12
GTIN	4045197084989
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za navoj UNF ASME -- B1.1.

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 25,4 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	12
Visina	16 mm
Ø navoja	25,4 mm
Vanjski Ø	55 mm

Veličina navoja	1-12 UNF
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		