

**Garant**
**Nareznica, UNC: 5/16-18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142520 5/16-18
GTIN	4045197084804
Razred artikla	11K

**Opis**
**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 7,94 mm

Vanjski Ø: 25 mm

Visina: 9 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	18
Ø navoja	7,94 mm
Visina	9 mm
Vanjski Ø	25 mm

Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Narezница

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		