

Garant**Nareznica, UNC: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142520 3/8-16
GTIN	4045197084811
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Tehnički opis

Visina	11 mm
Navoji po colu	16
Ø navoja	9,53 mm
Vanjski Ø	30 mm
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		