

**Garant****Nareznica, UNF: 5/16-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNF ASME -- B1.1.**

**Tehnički opis**

Ø navoja	7,94 mm
Navoji po colu	24
Visina	9 mm
Vanjski Ø	25 mm
Veličina navoja	5/16-24 UNF
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNF

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		