

Garant**Nareznica, BSW: W9/16****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 141550 W9/16 |
| GTIN | 4045197084538 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Navoji po colu | 12 |
| Visina | 14 mm |
| Ø navoja | 14,29 mm |
| Vanjski Ø | 38 mm |
| Veličina navoja | W9/16 |
| Smjer rezanja | desno |
| Razred tolerancije | srednje |

| | |
|--------------------------|------------|
| Vrsta navoja | BSW |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |