

Garant**Nareznica, UNC: 7/16-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142520 7/16-14
GTIN	4045197084828
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 11,11 mm

Vanjski Ø: 30 mm

Visina: 11 mm

Tehnički opis

Visina	11 mm
Ø navoja	11,11 mm
Navoji po colu	14
Vanjski Ø	30 mm

Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		