

**Garant****Nareznica, UNC: 1/2-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

**Tehnički opis**

Visina	14 mm
Ø navoja	12,7 mm
Navoji po colu	13
Vanjski Ø	38 mm
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		