

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 16X1****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 130470 16X1   |
| GTIN           | 4045197067098 |
| Razred artikla | 11G           |

**Opis****Izvedba:**

Dvodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

Ureznik potpuno brušen iz komada.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 15 mm

**Tehnički opis**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø navoja               | 16 mm |
| Ø osnovne rupe         | 15 mm |
| Nagib navoja           | 1 mm  |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 12 mm |
| Ukupna duljina L       | 70 mm |
| 4-kutna drška □        | 9 mm  |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                 |
| Rezni materijal            | HSS                      |
| Standard                   | DIN 2181                 |
| Dubina navoja              | 32 mm                    |
| Vrsta navoja               | MF                       |
| Veličina navoja            | M16×1                    |
| Prevlaka                   | bez prevlake             |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj               |
| Norma navoja               | DIN 13                   |
| Oblik rezanja              | D                        |
| Oblik rezanja              | C                        |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9   |
| Unutarnje hlađenje         | ne                       |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe  |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja              | desno                    |
| Vrsta alata s navojem      | Ručni ureznici           |
| Prsten u boji              | nema                     |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje         |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |
| GG(G)                         | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Uni                           | prikladno                          |
| Ulje                          | prikladno                          |
| suho                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |