

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik, bez prevlake, G: G1/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Razred artikla	11G

Opis**Upotreba:**

Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 28

Ø navoja: 9,73 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,8 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	28
Ø osnovne rupe	8,8 mm
Ø navoja	9,73 mm
Nagib navoja	0,907 mm
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	7 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Dubina navoja	29,19 mm

Veličina navoja	G1/8
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5157
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

