

Garant
VC.T 110304, Vrsta: HU7315-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
 Lomač odvojenih čestica: AF
 Tolerancija: G
 Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 600 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G

Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 110304
Vrsta	HU7315-1
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AF
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje