

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: G3/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 26,44 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24,5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	14
Ø navoja	26,44 mm
Ø osnovne rupe	24,5 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	20 mm

Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	79,32 mm
Veličina navoja	G3/4
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5157
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima