

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik, bez prevlake, G: G1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130560 G1 |
| GTIN | 4045197067746 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Upotreba:**

Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 33,25 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 30,75 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Navoji po colu | 11 |
| Ø navoja | 33,25 mm |
| Ø osnovne rupe | 30,75 mm |
| Nagib navoja | 2,309 mm |
| Rezni materijal | HSS |
| Ø drške D _s | 25 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| 4-kutna drška □ | 20 mm |
| Dubina navoja | 66,5 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Veličina navoja | G1 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Vrsta navoja | G |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj |
| Standard | DIN 5157 |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne i prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

