

**Garant**
**VC.T 160404, Vrsta: HU7315-1**


### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 261372 HU7315-1 |
| GTIN           | 4062406381462   |
| Razred artikla | 21G             |

### Opis

VC.T 160404 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
 Lomač odvojenih čestica: AF  
 Tolerancija: G  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 600 m/min

### Tehnički opis

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | VCGT 160404      |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano     |
| Fina/gruba obrada                 | Polugruba obrada |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 600 m/min   |
| Vrsta                             | HU7315-1         |
| Prevlaka                          | bez prevlake     |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus           | 0,4 mm                             |
| Posmak f                | 0,03 - 0,25 mm/okr                 |
| Rezni materijal         | HM                                 |
| Tolerancija             | G                                  |
| Broj zamjena/oštrica    | 2                                  |
| Lomač odvojenih čestica | AF                                 |
| Glavna primjena         | N                                  |
| Dubina reza $a_p$       | 0,05 - 1,5 mm                      |
| Vrsta proizvoda         | Okretna rezna pločica za tokarenje |