

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 600 m/min

Tehnički opis

Tolerancija	G
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AF
Vrsta	HU7315-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 160408
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje