

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: G1.1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 41,91 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	41,91 mm
Nagib navoja	2,309 mm
Ø osnovne rupe	39,5 mm
Navoji po colu	11
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	32 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	24 mm
Dubina navoja	83,82 mm
Veličina navoja	G1.1/4
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5157
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima