



## Strojni ureznik za slijepe rupe + spiralno svrdlo za osnovne rupe, za metrički navoj: M3-12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Razred artikla	12K

### Opis

#### Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni. Sastoji se od strojnih svrdla za urezivanje navoja M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnim svrdlima za izradu osnovnih rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Sadržaj:

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 135855 i svrdlo za osnovne rupe br. 114405

### Tehnički opis

za metrički navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Prsten u boji	zelena

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje

**Pribor**

Strojni ureznikHSS-E oblik C M M12	135855 M12
Strojni ureznikHSS-E oblik C M M10	135855 M10
Strojni ureznikHSS-E oblik C M M6	135855 M6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Strojni ureznikHSS-E oblik C M M3	135855 M3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Strojni ureznikHSS-E oblik C M M4	135855 M4
Strojni ureznikHSS-E oblik C M M8	135855 M8
Strojni ureznikHSS-E oblik C M M5	135855 M5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Kutija, prazna tip 4	146961 4