

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe + spiralno svrdlo za osnovne rupe, za metrički navoj: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni. Sastoji se od strojnih ureznika M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnih svrdla za izradu osnovne rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Sadržaj:**

po 1 strojni ureznik M3 – M10 br. 131150; 1 strojni ureznik M12 br. 131200 i svrdlo za osnovne rupe br. 114150

**Tehnički opis**

za metrički navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376

Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje
<b>Pribor</b>	
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114150 6,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114150 3,3
Strojni ureznikOblik B DIN 371 M M4	131150 M4
Strojni ureznikOblik B DIN 371 M M3	131150 M3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2	114150 10,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114150 4,2
Strojni ureznikOblik B DIN 371 M M5	131150 M5
Strojni ureznikOblik B DIN 371 M M10	131150 M10
Strojni ureznikOblik B DIN 371 M M6	131150 M6
Strojni ureznikOblik B DIN 376 M M12	131200 M12
Držać ureznika s računom ukupna duljina 85 mm	148700 85
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114150 2,5
Strojni ureznikOblik B DIN 371 M M8	131150 M8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114150 8,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114150 5
Kutija, prazna tip 4	146960 4