

**Garant**
**VHM razvrtač HPC slijepa rupa, DLC, Nazivni Ø DC: 10 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	164347 10
GTIN	4045197548870
Razred artikla	10N

**Opis**
**Izvedba:**

**NC izvedba** s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvatač specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**.

Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

**Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.**

**Sprevlakom DLC sp<sup>2</sup> najnovije generacije.**

**Upotreba:**

Za **HPC-/HSC razvrtanje slijepih rupa**.

Broj oštrica Z: 6

Ø-područje: 9,71 - 10,2 mm

Duljina rezne oštrice L<sub>s</sub>: 20 mm

Duljina izboja L<sub>1</sub>: 76 mm

Ukupna duljina L: 120 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	76 mm
Posmak f u aluminijskom lijevu	1,4 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	120 mm

Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	20 mm
Ø-područje	9,71 - 10,2 mm
Broj oštrica Z	6
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod slijepe rupe
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Abrazivni alat s fiksnim oštricama