

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: W1/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130670 W1/2
GTIN	4045197067890
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,5 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2,117 mm
Navoji po colu	12
Ø navoja	12,7 mm
Ø osnovne rupe	10,5 mm
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	9 mm
Ukupna duljina L	80 mm
4-kutna drška □	7 mm
Dubina navoja	25,4 mm
Veličina navoja	W1/2
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 351
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima