

Garant**Držac ureznika s račnom, U potpunosti od čelika, ukupna duljina: 85mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148700 85
GTIN	4045197511102
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sa steznom glavom i dvije čeljusti za stezanje četverokutne drške. Pomična poprečna T ručka s utorom sa svake strane i mogućnošću zaključavanja s pomoću kuglice. Držac kromiran. Račna se može preklapati za lijevi ili desni smjer vrtnje te fiksirati. **Izvedba u potpunosti od čelika** za velike momente. Držac alata s velikom koncentričnošću i uskim tolerancijama. Stezna čeljust glodana i indukcijски kaljena radi visokog stupnja žilavosti i optimalne površinske tvrdoće.

Upotreba:

Izuzetno prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Veličine četverokuta drugih ureznika ili razvrtača naći ćete u tablicama odgovarajuće podgrupe proizvoda.

Tehnički opis

Stezni raspon ☐	2,6 - 5,5 mm
Ukupna duljina	85 mm
za ručni ureznik DIN 352	M3 – M10

Zamjenska čeljust br. 148710 vel.	85
Materijal	U potpunosti od čelika
Vrsta proizvoda	Držač ureznika