

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNC: 12-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130700 12-24
GTIN	4045197068033
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-dijelna garnitura, <B>koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.</B>

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 351

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,5 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	24
Nagib navoja	1,058 mm
Ø osnovne rupe	4,5 mm
Ø navoja	5,49 mm
Standard	DIN 351
Rezni materijal	HSS

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	10,98 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	12-24 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima