

Garant**Strojni ureznik HSSE-PM, tvrdo kromiran, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131120 M5
GTIN	4045197068583
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Povećan zasjek.****Tekst oblačića:**

Utor za ulje

Uvodni navoj

Zasjek

Zasjek

Upotreba:**Tvrdo kromirana površina** za smanjeno navarivanje materijala i povećanje vijeka trajanja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	4,2 mm
Nagib navoja	0,8 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5 mm

Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	tvrdokromiran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	28 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	28 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	N

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		