

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNC: 5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130700 5/16-18
GTIN	4045197068057
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 351

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 6,6 mm

Tehnički opis

Ø navoja	7,94 mm
Ø osnovne rupe	6,6 mm
Navoji po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm
Standard	DIN 351
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	15,88 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	5/16-18 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima