

Garant**Strojni urezник, vaporiziran, MF: 5X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136210 5X0,5
GTIN	4045197078520
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana, smanjuje se navarivanje materijala.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 4,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,5 mm
Ø osnovne rupe	4,5 mm
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M5×0,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

