

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, MF: 10X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136250 10X1
GTIN	4045197525116
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 15°.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 9 mm

Tehnički opis

Ø navoja	10 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	9 mm
Ø drške D _s	7 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	20 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M10×1
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	15 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

