

Garant**Strojni ureznik, lijevi navoj HSS-E 6H, vaporiziran, M-LH: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136180 M8
GTIN	4045197078421
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Rezanje u lijevu stranu. S dubokim užljebljenjem u lijevu stranu, za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

Vrsta navoja: M-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,25 mm
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Ø navoja	8 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	90 mm

4-kutna drška □	6,2 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M-LH
Veličina navoja	M8 LH
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M

CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		