

**Garant****Strojni ureznik HSSE-PM, tvrdo kromiran, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131120 M3
GTIN	4045197068569
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Povećan zasjek.****Tekst oblačića:**

Utor za ulje

Uvodni navoj

Zasjek

Zasjek

**Upotreba:****Tvrdo kromirana površina** za smanjeno navarivanje materijala i povećanje vijeka trajanja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,5 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	3 mm
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,5 mm

Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	tvrdokromiran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	28 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	28 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	N

Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		