

Garant**Strojni urezник, bez prevlake, MF: 11X1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 136250 11X1 |
| GTIN | 4045197078759 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 15°.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 10 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Ø navoja | 11 mm |
| Nagib navoja | 1 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø osnovne rupe | 10 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 90 mm |
| 4-kutna drška □ | 6,2 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | DIN 374 |
| Dubina navoja | 22 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Veličina navoja | M11×1 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 15 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

