

**Garant****Strojni urezник, bez prevlake, MF: 24X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136250 24X1
GTIN	4045197078957
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 15°.</B>

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 23 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1 mm
Ø osnovne rupe	23 mm
Ø navoja	24 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	48 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M24×1
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	15 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

