

Garant**Upuštač jednostrani 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 31,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150050 31,5
GTIN	4045197085344
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Aksijalno radijalno brušena stražnja površina za skidanje srha i upuštanje bez vibracija alata. Zahvaljujući tome se izrađuje upust visoke površinske kvalitete. Veliki žlijebovi za vrlo dobar odvod odvojenih čestica. Jednostavno brušenje unutarnjih ploha žljebova.

Tehnički opis

Vanjski Ø	31,5 mm
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Broj oštrica Z	1
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		