

**Garant****VHM upuštač 100°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 12,4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Razred artikla	11M

## Opis

### Izvedba:

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.

**Izuzetno čvrst s glavom od VHM**, za najveće opterećenje. Posebno za **materijale koje se teško strojno obrađuju**.

## Tehnički opis

Tolerancija drške	h9
Posmak f u Inconel®-u	0,05 mm/okr
Vanjski Ø	12,4 mm
Najmanji Ø upuštanja	4 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	55 mm
Broj oštrica Z	5
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	100 stupanj
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Drška	Cilindrična drška

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	ružičasto
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
Inconel	prikladno	5 m/min	S
GFK	prikladno	5 m/min	N
CFK	prikladno	5 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		