

Garant**VHM upuštač 100°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 16,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 150025 16,5 |
| GTIN | 4045197543059 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.

Izuzetno čvrst s glavom od VHM, za najveće opterećenje. Posebno za materijale koje se teško strojno obrađuju.**Tehnički opis**

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tolerancija drške | h9 |
| Vanjski Ø | 16,5 mm |
| Posmak f u Inconel®-u | 0,07 mm/okr |
| Najmanji Ø upuštanja | 4,5 mm |
| Ø drške D _s | 10 mm |
| Ukupna duljina L | 58 mm |
| Broj oštrica Z | 5 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Vrh kuta upuštača | 100 stupanj |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Drška | Cilindrična drška |

| | |
|--------------------|---|
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | ružičasto |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 6 m/min | S |
| Inconel | prikladno | 5 m/min | S |
| GFK | prikladno | 5 m/min | N |
| CFK | prikladno | 5 m/min | N |
| mokro minimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |