

Garant**Upuštač za skidanje srha 90°, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150065 5
GTIN	4045197085368
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Posebna geometrija reznih oštrica olakšava obradu. Odvojene čestice se odvođe kroz prolaznu rupu u smjeru drške.

Unutarnje hlađenje: ne

za \varnothing bušenja: 2 - 5 mm

\varnothing glave: 10 mm

Ukupna duljina: 46 mm

\varnothing drške D_s : 6 mm

Tehnički opis

za \varnothing bušenja	2 - 5 mm
\varnothing glave	10 mm
Ukupna duljina	46 mm
\varnothing drške D_s	6 mm
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Stupnjevito i upušteno
konično glodalo**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		