

**Garant****VHM svrdlo za izvlačenje puknutih ureznika, TiAlN, za ureznik: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149830 M8
GTIN	4045197326942
Razred artikla	11L

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta cilindrična drška** sa šesterokutom za prihvat u steznu glavu i samocentrirajućom reznom oštricom.

**Upotreba:**

Za **izbušivanje puknutih ureznika**. **Potrebno je vrlo stabilno stezanje alata**, suha rupa i očišćena od ulja za rezanje.

**Napomena:**

$v_c$  za materijal < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Obavezno nošenje zaštitnih naočala.

Standard: Standard proizvođača

Duljina žlijeba za odvođenje  $L_c$ : 23 mm

Ukupna duljina L: 60 mm

Ø drške  $D_s$ : 7 mm

**Tehnički opis**

za ureznik	M8
Tolerancija drške	h6
Ø drške $D_s$	7 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	23 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Izvrtač navoja

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno	10-28 m/min	H
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		