

Garant**VHM upuštač 100°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 20,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Lagano upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.

Izuzetno čvrst s glavom od VHM, za najveće opterećenje. Posebno za **materijale koje se teško strojno obrađuju**.

Tehnički opis

Vanjski Ø	20,5 mm
Tolerancija drške	h9
Posmak f u Inconel®-u	0,08 mm/okr
Najmanji Ø upuštanja	5 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	61 mm
Broj oštrica Z	5
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	100 stupanj
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Drška	Cilindrična drška

Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	ružičasto
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Inconel	prikladno	5 m/min	S
GFK	prikladno	5 m/min	N
CFK	prikladno	5 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		