

**Garant****Strojni ureznik Oblik B DIN 376, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131200 M10
GTIN	4045197069108
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.**

**Sve veličine:** drška prema DIN 376 (= sužen Ø drške); zbog čega je prikladan za veće dubine primjene.

Vel. M2; M2,5; M3 – **Bez četverokuta. ISO 2 6H**

**HSS-E****Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,5 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ø navoja	10 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	30 mm

Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		