

**Garant****Strojni ureznik Oblik B DIN 371, bez prevlake, M: M2,2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131150 M2,2
GTIN	4045197068910
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.**Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom. **ISO 2 6H****HSS-E****Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	1,75 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	2,2 mm
Nagib navoja	0,45 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ukupna duljina L	45 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	6,6 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,2

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		