

**Garant****Upuštač jednostrani 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150050 6
GTIN	4045197085283
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Aksijalno radijalno brušena stražnja površina za skidanje srha i upuštanje bez vibracija alata. Zahvaljujući tome se izrađuje upust visoke površinske kvalitete. Veliki žlijebovi za vrlo dobar odvod odvojenih čestica. Jednostavno brušenje unutarnjih ploha žljebova.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø	6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Broj oštrica Z	1
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		