

Garant**Strojni ureznik Oblik B DIN 376, bez prevlake, M: M36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131200 M36
GTIN	4045197069214
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Sve veličine: drška prema DIN 376 (= sužen Ø drške); zbog čega je prikladan za veće dubine primjene.

Vel. M2; M2,5; M3 – **Bez četverokuta. ISO 2 6H**

HSS**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	32 mm
Ø navoja	36 mm
Nagib navoja	4 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	28 mm
Ukupna duljina L	200 mm
4-kutna drška □	22 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	108 mm

Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M36
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		